

Garant**Wytaczaki HM, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 25/12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260031 25/12
GTIN	4062406576752
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 25/12 mm \varnothing chwytu D_s : 25 mm
kod ISO uchwytu: A25R SCLCR/L12
pasująca wymienna płytki skrawająca: CC.. 1204..
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 27 mm
Przesunięcie osi L_3 : 13,5 mm
wysokość mocowania L_2 : 23 mm

Opis techniczny

wielk. płytki	12 mm
długość całkowita L	200 mm
śruby mocujące	269028 9
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	27 mm
wysokość mocowania L_2	23 mm
długość główki L_1	43 mm
\varnothing chwytu D_s	25 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CC.. 1204..
Przesunięcie osi L_3	13,5 mm
kod ISO uchwytu	A25R SCLCR/L12

