

Garant**Wytaczaki HM, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 10/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260337 10/07
GTIN	4062406576820
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 10/07 mm \varnothing chwytu D_s : 10 mm
 kod ISO uchwytu: A10K SDUCR/L07
 pasująca wymienna płytką skrawająca: DC.. 0702..
 minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 13 mm
 Przesunięcie osi L_3 : 7 mm
 wysokość mocowania L_2 : 9 mm

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	7 mm
wysokość mocowania L_2	9 mm
długość główki L_1	20 mm
pasująca wymienna płytką skrawająca	DC.. 0702..
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	13 mm
śruby mocujące	269028 7
długość całkowita L	125 mm
wielk. płytki	7 mm
kod ISO uchwytu	A10K SDUCR/L07
\varnothing chwytu D_s	10 mm

