

Garant**Wytaczaki HM, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 12/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260336 12/07
GTIN	4062406576776
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 12/07 mm \varnothing chwytu D_s : 12 mm
kod ISO uchwytu: A12L SDUCR/L07
pasująca wymienna płytki skrawająca: DC.. 0702..
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 15 mm
Przesunięcie osi L_3 : 8 mm
wysokość mocowania L_2 : 11 mm

Opis techniczny

pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 0702..
\varnothing chwytu D_s	12 mm
Przesunięcie osi L_3	8 mm
długość całkowita L	140 mm
śruby mocujące	269028 7
długość główki L_1	25 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	15 mm
kod ISO uchwytu	A12L SDUCR/L07
wielk. płytki	7 mm
wysokość mocowania L_2	11 mm

