

**Garant****Wytaczaki HM, prawe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 25/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260336 25/11
GTIN	4062406576813
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki HM 25/11 mm $\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 25 mm  
kod ISO uchwytu: A25R SDUCR/L11  
pasująca wymienna płytki skrawająca: DC.. 11T3..  
minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 31 mm  
Przesunięcie osi  $L_3$ : 16 mm  
wysokość mocowania  $L_2$ : 23 mm

**Opis techniczny**

$\varnothing$ chwytu $D_s$	25 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 11T3..
długość główki $L_1$	40 mm
wielk. płytki	11 mm
śruby mocujące	269028 8
długość całkowita $L$	200 mm
kod ISO uchwytu	A25R SDUCR/L11
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	31 mm
wysokość mocowania $L_2$	23 mm
Przesunięcie osi $L_3$	16 mm

