

Garant**Wytaczaki HM, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 16/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260337 16/07
GTIN	4062406576844
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 16/07 mm \varnothing chwytu D_s : 16 mm
 kod ISO uchwytu: A16Q SDUCR/L07
 pasująca wymienna płytki skrawająca: DC.. 0702..
 minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 19 mm
 Przesunięcie osi L_3 : 10 mm
 wysokość mocowania L_2 : 15 mm

Opis techniczny

\varnothing chwytu D_s	16 mm
wysokość mocowania L_2	15 mm
Przesunięcie osi L_3	10 mm
kod ISO uchwytu	A16Q SDUCR/L07
długość całkowita L	180 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	19 mm
długość główki L_1	28 mm
śruby mocujące	269028 7
pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 0702..
wielk. płytki	7 mm

