

**Garant****Wytaczaki HM, lewe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 12/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260337 12/07
GTIN	4062406576837
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki HM 12/07 mm $\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 12 mm  
 kod ISO uchwytu: A12L SDUCR/L07  
 pasująca wymienna płytką skrawająca: DC.. 0702..  
 minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 15 mm  
 Przesunięcie osi  $L_3$ : 8 mm  
 wysokość mocowania  $L_2$ : 11 mm

**Opis techniczny**

minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	15 mm
śruby mocujące	269028 7
wielk. płytki	7 mm
pasująca wymienna płytką skrawająca	DC.. 0702..
Przesunięcie osi $L_3$	8 mm
długość główki $L_1$	25 mm
wysokość mocowania $L_2$	11 mm
kod ISO uchwytu	A12L SDUCR/L07
$\varnothing$ chwytu $D_s$	12 mm
długość całkowita L	140 mm

