

Garant**Wytaczaki HM, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 16/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260336 16/11
GTIN	4062406576790
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 16/11 mm \varnothing chwytu D_s : 16 mm
 kod ISO uchwytu: A16Q SDUCR/L11
 pasująca wymienna płytki skrawająca: DC.. 11T3..
 minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 23 mm
 Przesunięcie osi L_3 : 14 mm
 wysokość mocowania L_2 : 15 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	180 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 11T3..
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	23 mm
kod ISO uchwytu	A16Q SDUCR/L11
Przesunięcie osi L_3	14 mm
śruby mocujące	269028 8
długość główki L_1	28 mm
\varnothing chwytu D_s	16 mm
wielk. płytki	11 mm
wysokość mocowania L_2	15 mm

