

Garant**Wytaczaki HM, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 10/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260336 10/07
GTIN	4062406576769
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 10/07 mm \varnothing chwytu D_s : 10 mm
kod ISO uchwytu: A10K SDUCR/L07
pasująca wymienna płytki skrawająca: DC.. 0702..
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 13 mm
Przesunięcie osi L_3 : 7 mm
wysokość mocowania L_2 : 9 mm

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	7 mm
\varnothing chwytu D_s	10 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 0702..
długość główki L_1	20 mm
śruby mocujące	269028 7
wielk. płytki	7 mm
kod ISO uchwytu	A10K SDUCR/L07
wysokość mocowania L_2	9 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	13 mm
długość całkowita L	125 mm

