

**Garant****Wytaczaki HM, prawe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260336 20/11
GTIN	4062406576806
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki HM 20/11 mm $\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 20 mm  
kod ISO uchwytu: A20R SDUCR/L11  
pasująca wymienna płytki skrawająca: DC.. 11T3..  
minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 25 mm  
Przesunięcie osi  $L_3$ : 13 mm  
wysokość mocowania  $L_2$ : 18 mm

**Opis techniczny**

długość główki $L_1$	36 mm
kod ISO uchwytu	A20R SDUCR/L11
wysokość mocowania $L_2$	18 mm
Przesunięcie osi $L_3$	13 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 11T3..
$\varnothing$ chwytu $D_s$	20 mm
wielk. płytki	11 mm
długość całkowita L	200 mm
śruby mocujące	269028 8
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	25 mm

