

Garant**Wytaczaki HM, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260337 20/11
GTIN	4062406576868
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 20/11 mm \varnothing chwytu D_s : 20 mm
 kod ISO uchwytu: A20R SDUCR/L11
 pasująca wymienna płytki skrawająca: DC.. 11T3..
 minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 25 mm
 Przesunięcie osi L_3 : 13 mm
 wysokość mocowania L_2 : 18 mm

Opis techniczny

wysokość mocowania L_2	18 mm
śruby mocujące	269028 8
długość całkowita L	200 mm
długość główki L_1	36 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	25 mm
wielk. płytki	11 mm
\varnothing chwytu D_s	20 mm
Przesunięcie osi L_3	13 mm
kod ISO uchwytu	A20R SDUCR/L11
pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 11T3..

