

Garant**Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 10/07mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260330 10/07
GTIN	4062406576882
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

kod ISO uchwyty	A10K SDQCR/L07
\varnothing chwytu D_s	10 mm
Przesunięcie osi L_3	7 mm
długość całkowita L	125 mm
wysokość mocowania L_2	9 mm
Seria	GARANT Master
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} .	13 mm
długość główki L_1	20 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 0702..
śruby mocujące	269028 7
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

