

**Garant****Wytaczaki HM, lewe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 25/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260337 25/11
GTIN	4062406576875
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki HM 25/11 mm $\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 25 mm  
 kod ISO uchwytu: A25R SDUCR/L11  
 pasująca wymienna płytki skrawająca: DC.. 11T3..  
 minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 31 mm  
 Przesunięcie osi  $L_3$ : 16 mm  
 wysokość mocowania  $L_2$ : 23 mm

**Opis techniczny**

śruby mocujące	269028 8
pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 11T3..
wielk. płytki	11 mm
długość główki $L_1$	40 mm
kod ISO uchwytu	A25R SDUCR/L11
Przesunięcie osi $L_3$	16 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$	25 mm
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania $L_2$	23 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	31 mm

