

**Garant****Wytaczaki HM, prawe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 12/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260330 12/07
GTIN	4062406576899
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki HM 12/07 mm kod ISO uchwytu: A12L SDQCR/L07  
pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 0702..  
minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 15 mm  
Przesunięcie osi  $L_3$ : 8 mm  
wysokość mocowania  $L_2$ : 11 mm  
długość główki  $L_1$ : 25 mm

**Opis techniczny**

długość główki $L_1$	25 mm
Przesunięcie osi $L_3$	8 mm
kod ISO uchwytu	A12L SDQCR/L07
śruby mocujące	269028 7
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
długość całkowita L	140 mm
wysokość mocowania $L_2$	11 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	15 mm