

Garant**Wytaczaki HM, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 25/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260331 25/11
GTIN	4062406576998
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 25/11 mm kod ISO uchwytu: A25R SDQCR/L11
pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 11T3..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 31 mm

Przesunięcie osi L_3 : 16 mm

wysokość mocowania L_2 : 23 mm

długość główki L_1 : 40 mm

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	A25R SDQCR/L11
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	31 mm
śruby mocujące	269028 8
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
długość całkowita L	200 mm
długość główki L_1	40 mm
wysokość mocowania L_2	23 mm
Przesunięcie osi L_3	16 mm