

Garant**Wytaczaki HM, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 16/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260330 16/07
GTIN	4062406576905
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 16/07 mm kod ISO uchwytu: A16Q SDQCR/L07
pasująca wymienna płytki skrawająca: DC.. 0702..
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 19 mm
Przesunięcie osi L_3 : 10 mm
wysokość mocowania L_2 : 15 mm
długość główki L_1 : 28 mm

Opis techniczny

pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 0702..
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	19 mm
długość całkowita L	180 mm
śruby mocujące	269028 7
długość główki L_1	28 mm
kod ISO uchwytu	A16Q SDQCR/L07
wysokość mocowania L_2	15 mm
Przesunięcie osi L_3	10 mm