

Garant**Wytaczaki HM, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 12/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260331 12/07
GTIN	4062406576950
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 12/07 mm kod ISO uchwytu: A12L SDQCR/L07
pasująca wymienna płytki skrawająca: DC.. 0702..
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 15 mm
Przesunięcie osi L_3 : 8 mm
wysokość mocowania L_2 : 11 mm
długość główki L_1 : 25 mm

Opis techniczny

długość główki L_1	25 mm
długość całkowita L	140 mm
śruby mocujące	269028 7
wysokość mocowania L_2	11 mm
kod ISO uchwytu	A12L SDQCR/L07
Przesunięcie osi L_3	8 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 0702..
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	15 mm