

Garant**Wytaczaki HM, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 16/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260330 16/11
GTIN	4062406576912
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 16/11 mm kod ISO uchwytu: A16Q SDQCR/L11
pasująca wymienna płytki skrawająca: DC.. 11T3..
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 23 mm
Przesunięcie osi L_3 : 14 mm
wysokość mocowania L_2 : 15 mm
długość główki L_1 : 28 mm

Opis techniczny

wysokość mocowania L_2	15 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	23 mm
długość główki L_1	28 mm
Przesunięcie osi L_3	14 mm
długość całkowita L	180 mm
śruby mocujące	269028 8
kod ISO uchwytu	A16Q SDQCR/L11
pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 11T3..