

**Garant****Wytaczaki HM, prawe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 16/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260331 16/11
GTIN	4062406576974
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki HM 16/11 mm kod ISO uchwytu: A16Q SDQCR/L11  
pasująca wymienna płytki skrawająca: DC.. 11T3..  
minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 23 mm  
Przesunięcie osi  $L_3$ : 14 mm  
wysokość mocowania  $L_2$ : 15 mm  
długość główki  $L_1$ : 28 mm

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 11T3..
Przesunięcie osi $L_3$	14 mm
kod ISO uchwytu	A16Q SDQCR/L11
długość całkowita L	180 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	23 mm
długość główki $L_1$	28 mm
wysokość mocowania $L_2$	15 mm
śruby mocujące	269028 8