

**Garant****Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne, lewe,,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 20/11mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260331 20/11
GTIN	4062406576981
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

kod ISO uchwytu	A20R SDQCR/L11
długość główki $L_1$	36 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$	20 mm
śruby mocujące	269028 8
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min}$ .	25 mm
wysokość mocowania $L_2$	18 mm
długość całkowita $L$	200 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
Seria	GARANT Master
Przesunięcie osi $L_3$	13 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	lewe,
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

