

**Śruba dociągająca frez przewiercona, DIN 6367, do Ø trzpienia: 50 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309861 50
GTIN	4250122681601
Klasa artykułu	30N

Opis**Zastosowanie:**

Do mocowania głowic nasadzanych.
Chłodziwo jest odprowadzane przez otwory boczne.

wskazówka:

Kompatybilne z

- interfejsem HSK, PSC.
- Interfejs SK i BT tylko w kształcie ADB.

gwint M: M24

Długość gwintu: 36 mm

Ø główki: 63 mm

grubość główki: 12 mm

Opis techniczny

gwint M	M24
Długość gwintu	36 mm
grubość główki	12 mm
do Ø trzpienia	50 mm

Ø główki	63 mm
norma	DIN 6367
Rodzaj produktu	Śruba dociągająca frez