

**Śruba dociągająca frez przewiercona, DIN 6367, do Ø trzpienia: 40 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309861 40
GTIN	4250122674214
Klasa artykułu	30N

Opis**Zastosowanie:**

Do mocowania głowic nasadzanych.
Chłodziwo jest odprowadzane przez otwory boczne.

wskazówka:

Kompatybilne z

- interfejsem HSK, PSC.
- Interfejs SK i BT tylko w kształcie ADB.

gwint M: M20

Długość gwintu: 30 mm

Ø główki: 52 mm

grubość główki: 10 mm

Opis techniczny

do Ø trzpienia	40 mm
Długość gwintu	30 mm
Ø główki	52 mm
gwint M	M20

grubość główki	10 mm
norma	DIN 6367
Rodzaj produktu	Śruba dociągająca frez