

**Śruba dociągająca frez przewiercona, DIN 6367, do Ø trzpienia: 60 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309861 60
GTIN	4250122681618
Klasa artykułu	30N

Opis**Zastosowanie:**

Do mocowania głowic nasadzanych.
Chłodziwo jest odprowadzane przez otwory boczne.

wskazówka:

Kompatybilne z

- interfejsem HSK, PSC.
- Interfejs SK i BT tylko w kształcie ADB.

gwint M: M30

Długość gwintu: 45 mm

Ø główki: 75 mm

grubość główki: 14 mm

Opis techniczny

grubość główki	14 mm
do Ø trzpienia	60 mm
Długość gwintu	45 mm
gwint M	M30

Ø główki	75 mm
norma	DIN 6367
Rodzaj produktu	Śruba dociągająca frez