

Garant**Wachlarzowe tarcze ścierne (CER), Ø 50,8 mm, Ziarnistość: 40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554040 40
GTIN	4062406573775
Klasa artykułu	51E

Opis**Wykonanie:**

Krażki ścierne wachlarzowe mini, z ułożonymi wachlarzowo płytkami zapewniają **większą trwałość** w porównaniu z tradycyjnymi ściernicami, **elastyczniejszy proces szlifowania i równomierniejszy wygląd powierzchni** (chropowatość), aż do osiągnięcia granicznego zużycia.

Bardzo duża wydajność dzięki **samoostrzącym się ziarnom ceramicznym (CER)**.

System szybkiej wymiany z gwintem zewnętrznym z tworzywa sztucznego (Roloc™, Combidisc® CDR) umożliwia bezpieczną, ręczną wymianę narzędzia „jednym ruchem”, w krótkim czasie.

Zastosowanie:

Do racjonalnego szlifowania małych powierzchni, również o zmiennych konturach. Obniżka kosztów wielostopniowych procesów technologicznych, dzięki krótszym czasom wymiany.

wskazówka:

Roloc™ Bristle-Disc zob. od nr 573510.

oznaczenie ziarnistości: ceramiczne

maksymalna prędkość obrotowa: 19100 min⁻¹

Opis techniczny

ziarnistość	40
Ø tarczy	50,8 mm

oznaczenie ziarnistości	ceramiczne
Atrybut nazwy produktu	Ø 50,8 mm
maksymalna prędkość obrotowa	19100 min ⁻¹
Rodzaj produktu	Tarcze ściernie wachlarzowe