

Garant**Wytaczaki do toczenia poprzecznego, lewe, Typ: 16/3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	274171 16/3
GTIN	4062406577674
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Do płytek skrawających nr 275000 – 275015.

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego powyżej średnicy $D_{\min} = 14$ mm.

Ważne:

Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

Opis techniczny

\varnothing chwytu D_s	16 mm
Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów	25 mm
Szerokość skrawania W	2,2; 3 mm
długość całkowita L	78 mm
t_{\max} . obróbka wewnętrzna	3 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	14 mm
zakres zastosowania	wytaczanie rowków z promieniem
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Klucz systemowy	tak
możliwość wcinania osiowego	nie

Rodzaj produktu

Wytaczaki