

**Mikrometry kabłąkowe, zakres pomiarowy: 25-50mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	421896 25-50
GTIN	4946368847320
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Wrzeciono nieruchome i powierzchnie pomiarowe spłaszczzone. Wrzeciono pomiarowe i kowadełko ze stali hartowanej, elementy obsługi i odczytu chromowane na matowo.

w dostawie::

Od wielk. 2550 wraz z 1 wzorcem nastawczym.

Opis techniczny

skok wrzeciona	0,5 mm
zakres pomiarowy	25 - 50 mm
szerokość ostrzy pomiarowych	0,75 mm
długość ostrzy pomiarowych	6,5 mm
odczyt	0,01 mm
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Ø wrzeciona	6,35 mm
Kalibracja	B2
Odchyłki pomiarowe E MPE	$\pm 3 \mu\text{m}$

Karta danych

Norma	ISO 3611
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Mikrometr

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/421896-25-50>