

**Mitutoyo****Mikrometry kabłąkowe, zakres pomiarowy: 0-25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	421896 0-25
GTIN	4946368847313
Klasa artykułu	44A

**Opis****Wykonanie:**

Wrzeciono nieruchome i powierzchnie pomiarowe spłaszczone. Wrzeciono pomiarowe i kowadełko ze stali hartowanej, elementy obsługi i odczytu chromowane na matowo.

**w dostawie::**

Od wielk. 2550 wraz z 1 wzorcem nastawczym.

Opakowanie: Stabilny pojemnik

podziałka bębna pomiarowego: 1/50 mm

Kalibracja: B1

odczyt: 0,01 mm

Ø wrzeciona: 6,35 mm

skok wrzeciona: 0,5 mm

szerokość ostrzy pomiarowych: 0,75 mm

długość ostrzy pomiarowych: 6,5 mm

**Opis techniczny**

Ø wrzeciona	6,35 mm
Kalibracja	B1
odczyt	0,01 mm
szerokość ostrzy pomiarowych	0,75 mm
zakres pomiarowy	0 - 25 mm
skok wrzeciona	0,5 mm

długość ostrzy pomiarowych	6,5 mm
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Specjalny mikrometr kabłąkowy

## Usługi

Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 25 mm	012050 25
Kalibracja DAkKS Mikrometr kabłąkowy maks. zakres pomiarowy 100 mm	012060 100
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 25 mm	022000 25
Kalibracja DAkKS Mikrometr kabłąkowy maks. zakres pomiarowy 100 mm	022010 100