

**Mitutoyo****Mikrometry kabłąkowe, zakres pomiarowy: 50-75mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	421896 50-75
GTIN	4946368847337
Klasa artykułu	44A

**Opis****Wykonanie:**

Wrzeciono nieruchome i powierzchnie pomiarowe spłaszczone. Wrzeciono pomiarowe i kowadełko ze stali hartowanej, elementy obsługi i odczytu chromowane na matowo.

**w dostawie::**

Od wielk. 2550 wraz z 1 wzorcem nastawczym.

**Opis techniczny**

szerokość ostrzy pomiarowych	0,75 mm
skok wrzeciona	0,5 mm
odczyt	0,01 mm
długość ostrzy pomiarowych	6,5 mm
Ø wrzeciona	6,35 mm
Kalibracja	B2
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
zakres pomiarowy	50 - 75 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE	±3 µm

## Karta danych

Norma	ISO 3611
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Mikrometr

### **Odpowiednie produkty**

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/421896-50-75>