

Zestaw osełek do obciągania, 10-elementowy, karborund, w kasetce z tworzywa sztucznego, liczba osełek: 10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	558811 10
GTIN	4260496536728
Klasa artykułu	56Z

Opis

Zastosowanie:

Do **usuwania zadziorów, ostrzenia i obciągania** narzędzi i ich ostrzy. **Do węglików spiekanych, metali nieżelaznych, szkła, ceramiki, porcelany.**

w dostawie::

558615 150×16M, 558625 100×10G / 200×20G, 558635 100×10M / 150×16M / 150×16G / 150×16F, 558655 100×10F / 150×16F / 200×20M.

wskazówka:

Najlepiej stosować z olejem, naftą lub wodą.

oznaczenie ziarnistości: SiC

Opis techniczny

Materiały ściernie	Karborund (SiC)
oznaczenie ziarnistości	SiC
liczba osełek	10
Rodzaj produktu	Pilnik do wygładzania

Akcesoria

Osełki do obciążania - karborund (zielony) Długość × szerokość (mm) ziarnistość 150X16G	558635 150X16G
Osełki do obciążania - karborund (zielony) Długość × szerokość (mm) ziarnistość 150X16F	558655 150X16F
Osełki do obciążania - karborund (zielony) Długość × szerokość (mm) ziarnistość 100X10F	558655 100X10F
Osełki do obciążania - karborund (zielony) Długość × szerokość (mm) ziarnistość 200X20M	558655 200X20M
Osełki do obciążania - karborund (zielony) Długość × szerokość (mm) ziarnistość 100X10M	558635 100X10M
Osełki do obciążania - karborund (zielony) Długość × szerokość (mm) ziarnistość 150X16M	558635 150X16M
Osełki do obciążania - karborund (zielony) Długość × szerokość (mm) ziarnistość 100X10G	558625 100X10G
Osełki do obciążania - karborund (zielony) Długość × szerokość (mm) ziarnistość 150X16F	558635 150X16F
Osełki do obciążania - karborund (zielony) Długość × szerokość (mm) ziarnistość 150X16M	558615 150X16M
Osełki do obciążania - karborund (zielony) Długość × szerokość (mm) ziarnistość 200X20G	558625 200X20G