

**Osełki – oryginalne Arkansas (szare), ziarnistość 5000, okrągłe, Długość × szerokość: 100X10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	558684 100X10
GTIN	4037073005850
Klasa artykułu	56Z

**Opis****Wykonanie:**

Kamień naturalny (oryginalnie Arkansas) z kwarcu o drobnym ziarnie, o bardzo stabilnych krawędziach. Gwarantuje najdokładniejsze powierzchnie i szlif bez zadziorów. Ziarno 5000 (szlifowanie zgrubne), ziarno 8000 (polerowanie).

**Zastosowanie:**

**Do usuwania zadziorów, ostrzenia, obciągania i fazowania** narzędzi i ich ostrzy. Do wykańczania otworów, powierzchni i krawędzi przy formach. Poza tym do wygładzania powierzchni, docierania i polerowania. **Zalecane stosowanie w połączeniu z olejem, naftą lub wodą.**

**wskazówka:**

Niewielki dodatek oleju zwiększa trwałość i wydajność ostrzenia.

ziarnistość: 5000

kolor: szare

**Opis techniczny**

ziarnistość	szlifowanie wstępne
kolor	szare
∅	10 mm
długość	100 mm
ziarnistość	5000

Materiały ściernie	Arkansas-kwarcyt
Kształt	okrągłe
Rodzaj produktu	Pilnik do wygładzania