


## Osełki do węglików spiekanych i żeliwa, karborund (SiC), egalizowane zgrubny / drobny, Długość × szerokość: 150X50 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	558875 150X50
GTIN	4260496536759
Klasa artykułu	56Z

### Opis

#### Wykonanie:

Osełka za spoiwem ceramicznym, o stopniu twardości O/P. Strona gruboziarnista do szlifowania wstępnego i drobnoziarnista do wykańczania.

**karborund** o średnio twardym spoiwie. U dołu SiC o ziarnistości 280 / 320 (wykańczający) u góry SiC o ziarnistości 100 (zgrubny).

#### Zastosowanie:

Do usuwania zadziorów, precyzyjnego szlifowania nierówności, zaokrąglania krawędzi.

#### wskazówka:

Egalizowane osełki dodatkowo obciążone, co pozwala uzyskać idealnie równą powierzchnię. wysokość: 25 mm

### Opis techniczny

ziarnistość	zgrubny / drobny
długość	150 mm
szerokość	50 mm
wysokość	25 mm
Rodzaj produktu	osełka

