



## Suwmiarka cyfrowa z tworzywa sztucznego digiMax®, Typ: 150D



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	412830 150D
GTIN	4010995294229
Klasa artykułu	46P

### Opis

#### Wykonanie:

Niemetaliczny materiał High-Tech z 50% zawartością włókna.

Wysokość cyfr 7,5 mm, wskazania cyfrowe 5-miejscowe

**Zakres pomiarowy 0 – 150 mm.**

#### w dostawie::

Z 1 baterią nr 081560, wielk. 357.

### Opis techniczny

norma	norma zakładowa
długość szczęk	40 mm
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	7,5 mm
wymiar głębokości	płaskie
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
z głębokościomierzem	tak
odczyt	0,0005 cal
odczyt	0,01 mm
Liczba dołączonych baterii	1
przełączalny odczyt	mm / cale

granica błędu	0,05 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 357
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

## Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii 357	081560 357
--	------------