

HOLEX**Suwmiarki cyfrowe warsztatowe, zakres pomiarowy: 300mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415525 300
GTIN	4062406579531
Klasa artykułu	42A

Opis**Wykonanie:**

Suwmiarki do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych (z ustawieniami wstępnymi). Łatwo czytelne wskazania LCD z dużymi cyframi. Optymalne prowadzenie i właściwości ślizgowe dzięki osadzonej w tworzywie sztucznym **dwustronnej prowadnicy pryzmowej**. Szczęki pomiarowe ze stali nierdzewnej, dokładnie szlifowane. Z dwoma przesuwными i **wymiennymi szczękami pomiarowymi**. **Z ogranicznikiem nacisku pomiarowego**.

w dostawie::

W komplecie 1 bateria nr 081560, rozm. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Wzorzec nastawczy nr 415527 wielk. Set. Szczęki pomiarowe z gwintem M2,5 nr 415526 wielk. 90 z gwintem M2,5 do trzpieni specjalnych nr 434900–434910.

Opis techniczny

odczyt	0,01 mm
odczyt	0,0005 cal
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Ø osadzenia do pomiarów wewnętrznych	10 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
przełączalny odczyt	mm / cale
masa	0,65 kg
funkcja preset	tak
granica błędu	0,04 mm

długość szczęk	90 mm
Liczba dołączonych baterii	1
zakres pomiarowy	0 - 300 mm
Kalibracja	A1
norma	norma zakładowa
ostrza pomiarowe	tak
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	ABS
wszystkie części	hartowane
Rodzaj produktu	Suwmiarka warsztatowa