

**Suwmiarki cyfrowe warsztatowe, zakres pomiarowy: 1500mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415525 1500
GTIN	4062406579579
Klasa artykułu	42A

Opis**Wykonanie:**

Suwmiarki do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych (z ustawieniami wstępnymi). Łatwo czytelne wskazania LCD z dużymi cyframi. Optymalne prowadzenie i właściwości ślizgowe dzięki osadzonej w tworzywie sztucznym **dwustronnej prowadnicy pryzmowej**. Szczęki pomiarowe ze stali nierdzewnej, dokładnie szlifowane. Z dwoma przesuwными i **wymiennymi szczękami pomiarowymi**. **Z ogranicznikiem nacisku pomiarowego.**

w dostawie::

W komplecie 1 bateria nr 081560, rozm. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Wzorzec nastawczy nr 415527 wielk. Set. Szczęki pomiarowe z gwintem M2,5 nr 415526.

Opis techniczny

funkcja preset	tak
zakres pomiarowy	0 - 1500 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
masa	2,2 kg
przełączalny odczyt	mm / cale
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
granica błędu	0,1 mm
Kalibracja	A1
długość szczęk	150 mm

Karta danych

odczyt	0,0005 cal
odczyt	0,01 mm
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	20 mm
Liczba dołączonych baterii	1
Norma	norma zakładowa
ostrza pomiarowe	tak
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	ABS
wszystkie części	hartowane
Rodzaj produktu	Suwmiarka warsztatowa

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/415525-1500>