



Suwmiarka analogowa z tworzywa sztucznego CaliMax®, Typ: 150A



Dane zamówienia

Numer katalogowy	412832 150A
GTIN	2050002053816
Klasa artykułu	46P

Opis

Wykonanie:

Niemetaliczny materiał High-Tech z 50% zawartością włókna.

Zakres pomiarowy 0 – 150 mm.

Opis techniczny

przełączalny odczyt	mm / cale
granica błędu	0,1 mm
norma	Norma zakładowa
długość szczęk	40 mm
odczyt	0,1 mm
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
odczyt	0,0156 cal
z głębokościomierzem	tak
Technika pomiarowa	analogowy
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

