

**Mitutoyo****Cyfrowe suwmiarki warsztatowe ABS IP67 ze szczękowymi / standardowymi powierzchniami pomiarowymi, zakres pomiarowy: 200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415355 200
GTIN	
Klasa artykułu	44A

**Opis****Wykonanie:**

Wynik pomiaru wskazywany za pomocą czytelnych cyfr.

**Funkcja:**

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

**w dostawie::**

Z 1 baterią nr 081560, wielk. 357.

**Wyp. dodatkowe:**

Kabel danych nr 497085.

stopień ochrony IP: IP 67

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 0,04 mm

długość szczęk: 60 mm

Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych: 10 mm

**Opis techniczny**

Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	10 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 357

długość szczęk	60 mm
Liczba dołączonych baterii	1
odczyt	0,01 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
zakres pomiarowy	0 - 200 mm
stopień ochrony IP	IP 67
granica błędu	0,04 mm
Kalibracja	A1
norma	Norma zakładowa
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze USB
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarka warsztatowa

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	011030 200
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	011050 200
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200