



Akumulatorowa prasa do wkładów, Typ: C18PCG-310



Dane zamówienia

Numer katalogowy	083503 C18PCG-310
GTIN	4002395001439
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

- **Automatyczny powrót drążka zapobiega kapaniu skroplin.**
- **Elektroniczna regulacja prędkości wyciskania za pomocą pokrętła o 6 stopniach regulacji.**
- **Układ elektroniczny REDLINK™ – zabezpieczenie maszyny przed przeciążeniem oraz akumulator zapewniają długą trwałość.**
- **Stały przepływ środka uszczelniającego, ograniczenie tworzenia się pęcherzyków oraz kompletne wykorzystanie zawartości wkładu.**
- **Zoptymalizowany do wszystkich dostępnych klejów i materiałów uszczelniających, również w niższych temperaturach.**
- **Układ nadzoru ogni w zapewnia optymalną trwałość.**

w dostawie::

W zestawie 1× pakiet akumulatora M18 B2, 1× ładowarka M12-18 C, torba narzędziowa.

Opis techniczny

rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów	18 V
Liczba dołączonych akumulatorów	1
pasujący do naboju o wielkości	310 g

zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
pojemność akumulatora	2 Ah
masa z akumulatorkiem	2,3 kg
maksymalne ciśnienie docisku	459 kg
Opakowanie	etui
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V
Rodzaj produktu	Smarownica

Akcesoria

Akumulatorowy zestaw startowyHigh Output™ Typ M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Akumulatorowy zestaw startowy Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
Akumulator litowo-jonowyHigh Output™ typ akumulatora MHB3	073808 MHB3
Akumulator litowo-jonowyHigh Output™ typ akumulatora MHB8	073810 MHB8
Akumulatorowy zestaw startowyHigh Output™ typ akumulatora M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Akumulatorowy zestaw startowyHigh Output™ Typ M18HNRG12	073833 M18HNRG12
System akumulatorów litowo - jonowych M18B2 typ akumulatora MB18	073827 MB18
Akumulator litowo-jonowyHigh Output™ typ akumulatora MHB12	073811 MHB12
System akumulatorów litowo - jonowych M18B5 typ akumulatora MB18	073816 MB18
Akumulatorowy zestaw startowyHigh Output™ Typ M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Akumulator litowo-jonowyHigh Output™ typ akumulatora MHB55	073809 MHB55