

Stół biurowy o regulowanej wysokości, szerokość: 1600 mm**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 974024 1600 |
| GTIN | 2050002050778 |
| Klasa artykułu | 91Q |

Opis**Wykonanie:**

Stół biurowy o wysokości regulowanej silnikiem elektrycznym na panelu obsługowym. Konstrukcja podstawy ze spawanej ramy stalowej, powlekanej lakierem proszkowym. Błat stołu mocuje się, skręcając go bezpośrednio z ramą i dwoma asymetrycznie ułożonymi wspornikami profilowymi. Podstawa jest pozbawiona poprzeczek w całym obszarze przeznaczonym na nogi, dzięki czemu można wsuwać kontenerki na rolkach o wysokości do 560 mm. Prędkość przesuwu regulacji wysokości 38 mm/s (bez obciążenia). Natężenie dźwięku poniżej 50 dB. Płyzy z regulowanym ślizgiem dla kompensacji wysokości w zakresie 10 mm. Pomiar oporności zabezpieczający przed najechnaniem.

Błat melaminowy z dekokiem na powierzchni, grubość 25 mm.

Norma:

DIN EN 527-1/-2/-3 für Grundkonstruktion, DIN 60335-1 elektr. Sicherheit.

Powłoka lakiernicza:

Dekor blatu stołu dostępny w 7 kolorach: buk, jesion, klon, orzech, jasnoszary, perłowy, szary metaliczny.

Podstawa dostępna w 3 kolorach: czysta biel, srebrne aluminium, szary metaliczny.

wskazówka:

Błat stołu w kolorze szary metaliczny nie jest zalecany ze względu na silne odbicie światła.

Wybór kolorów: Wkładki metalowe: czysta biel, srebrne aluminium, szary metaliczny

zakres regulacji wysokości: 650 - 1300 mm

szerokość: 1600 mm

głębokość: 800 mm

grubość blatu: 25 mm

Nośność maksymalna: 70 kg
masa: 60 kg

Opis techniczny

| | |
|--|--|
| zakres regulacji wysokości | 650 - 1300 mm |
| masa | 60 kg |
| grubość blatu | 25 mm |
| Nośność maksymalna | 70 kg |
| szerokość | 1600 mm |
| głębokość | 800 mm |
| Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości | elektryczny |
| grubość płyty | 25 mm |
| Wybór kolorów | Dekor: szary metaliczny, szary jasny, perłowy, jesion, klon, buk, orzech |
| Wybór kolorów | Wkładki metalowe: czysta biel, srebrne aluminium, szary metaliczny |
| Rodzaj produktu | Stół biurowy z elektryczną regulacją wysokości |