

Szafka biurowa z drzwiami przesuwными, 2 wysokości segregatorów, szerokość: 1200 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	974211 1200
GTIN	2050002053656
Klasa artykułu	91Q

Opis

Wykonanie:

Drewniana szafa z drzwiami przesuwными, ze środkową ścianką działową i 2 półkami (z obu stron ścianki działowej), o grubości 25mm, możliwość przestawiania co 32mm. Szafa z mocną ścianką tylną z wykończeniem meblowym. Dostawa z łukowymi uchwytami w kolorze szary metaliczny. Cokół stalowy o wysokości 30mm, zawsze szary metaliczny, ze śrubami do regulacji wysokości. Zamek patentowy z 2 kluczami.

Powłoka lakiernicza:

Dekor dostępny w 7 kolorach: buk, jesion, klon, orzech, jasnoszary, perłowy, szary metaliczny.

Wybór kolorów: Dekor: szary metaliczny, szary jasny, perłowy, jesion, klon, buk, orzech

wysokość: 779 mm

szerokość: 1200 mm

głębokość: 450 mm

wysokość użytkowa: 699 mm

Liczba półek: 2

Opis techniczny

wysokość	779 mm
szerokość	1200 mm
Powierzchnia korpusu	drewno

Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	nie
Wysokość cokołu	30 mm
możliwość indywidualnej wymiany numeru klucza	nie
rodzaj uchwytu	uchwyt łukowy
z cokołem	tak
możliwość stosowania zamków systemowych	nie
Materiał cokołu	z blachy stalowej
wysokość użytkowa	699 mm
głębokość	450 mm
Liczba półek	2
Regulacja wysokości co	32 mm
Wybór kolorów	Dekor: szary metaliczny, szary jasny, perłowy, jesion, klon, buk, orzech
Rodzaj produktu	Szafa biurowa