

## Stoły biurowe, szerokość: 1600 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	974042 1600
GTIN	2050002050792
Klasa artykułu	91Q

### Opis

#### Wykonanie:

Komfortowy stół biurowy z płynną **regulacją wysokości** (zakres regulacji **680 – 820 mm**).

Stabilna podstawa z ościeżnicą poprzeczną.

Nogi z kształtowej rury stalowej 2 mm, przekrój kwadratowy 50/50 mm. Połączone kształtowo z ościeżnicą usztywniającą. Ergonomiczna podstawa zapewnia optymalną swobodę ruchu stóp.

Błat melaminowy z dekokiem na powierzchni, grubość 25 mm.

#### Powłoka lakiernicza:

**Dekor blatu stołu dostępny w 7 kolorach:** buk, jesion, klon, orzech, jasnoszary, perłowy, szary metaliczny.

**Podstawa dostępna w 3 kolorach:** czysta biel, srebrne aluminium, szary metaliczny.

#### wskazówka:

Błat stołu w kolorze szary metaliczny nie jest zalecany ze względu na silne odbicie światła.

Wybór kolorów: Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau

zakres regulacji wysokości: 680 - 820 mm

szerokość: 1600 mm

głębokość: 800 mm

grubość blatu: 25 mm

### Opis techniczny

zakres regulacji wysokości	680 - 820 mm
głębokość	800 mm
szerokość	1600 mm

grubość blatu	25 mm
kształt płytek	Kąt prosty
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	mechanicznie
grubość płyty	25 mm
Wybór kolorów	Dekor: szary metaliczny, szary jasny, perłowy, jesion, klon, buk, orzech
Wybór kolorów	Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Rodzaj produktu	Stoły biurowe