

**Szafka biurowa z drzwiami przesuwными, 3 wysokości segregatorów,
szerokość: 1600 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	974212 1600
GTIN	2050002053687
Klasa artykułu	91Q

Opis**Wykonanie:**

Drewniana szafa z drzwiami przesuwными, ze środkową ścianką działową i 2 półkami (z obu stron ścianki działowej), o grubości 25mm, możliwość przestawiania co 32mm. Szafa z mocną ścianką tylną z wykończeniem meblowym. Dostawa z łukowymi uchwytami w kolorze szary metaliczny. Cokół stalowy o wysokości 30mm, zawsze szary metaliczny, ze śrubami do regulacji wysokości. Zamek patentowy z 2 kluczami.

Powłoka lakiernicza:

Dekor dostępny w 7 kolorach: buk, jesion, klon, orzech, jasnoszary, perłowy, szary metaliczny.

Wybór kolorów: Dekor: szary metaliczny, szary jasny, perłowy, jesion, klon, buk, orzech

wysokość: 1163 mm

szerokość: 1600 mm

głębokość: 450 mm

wysokość użytkowa: 1083 mm

Liczba półek: 4

Opis techniczny

możliwość indywidualnej wymiany numeru klucza	nie
Materiał cokołu	z blachy stalowej
wysokość	1163 mm

Liczba półek	4
wysokość użytkowa	1083 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia	nie
możliwość stosowania zamków systemowych	nie
głębokość	450 mm
rodzaj uchwyty	uchwyt łukowy
Powierzchnia korpusu	drewno
z cokołem	tak
szerokość	1600 mm
Wysokość cokołu	30 mm
Regulacja wysokości co	32 mm
Wybór kolorów	Dekor: szary metaliczny, szary jasny, perłowy, jesion, klon, buk, orzech
Rodzaj produktu	Szafa biurowa