

Szafka nasadzana z drzwiami przesuwными, szerokość: 1200 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	974216 1200
GTIN	2050002053694
Klasa artykułu	91Q

Opis**Wykonanie:**

Szafka nasadzana z drzwiami przesuwными, drewniana, ze ścianką środkową i 4 drewnianymi półkami (po 2 z lewej i z prawej strony), grubość 25 mm, z możliwością przestawiania co 32 mm. Szafa z mocną ścianką tylną z wykończeniem meblowym. Dostawa z łukowymi uchwytami w kolorze szary metaliczny. Zamek patentowy z 2 kluczami.

Pasuje do :

szafki biurowej nr 974211 i nr 974212 o odpowiedniej szerokości.

Powłoka lakiernicza:

Dekor dostępny w 7 kolorach: buk, jesion, klon, orzech, jasnoszary, perłowy, szary metaliczny.

Wybór kolorów: Dekor: szary metaliczny, szary jasny, perłowy, jesion, klon, buk, orzech

wysokość: 1152 mm

szerokość: 1200 mm

głębokość: 450 mm

wysokość użytkowa: 1102 mm

Liczba półek: 4

masa: 98 kg

Opis techniczny

Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	nie
wysokość użytkowa	1102 mm
możliwość indywidualnej wymiany numeru klucza	nie
głębokość	450 mm
wysokość	1152 mm
Liczba półek	4
możliwość stosowania zamków systemowych	nie
masa	98 kg
szerokość	1200 mm
Regulacja wysokości co	32 mm
Wybór kolorów	Dekor: szary metaliczny, szary jasny, perłowy, jesion, klon, buk, orzech
Rodzaj produktu	Szafa biurowa