

Regał podstawowy do przechowywania małych pojemników szerokość 1 000 mm, głębokość: 500mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	983205 500
GTIN	4004514227522
Klasa artykułu	96P

Opis

Wykonanie:

Ramy teowe i ruszt kratowy ocynkowane, oczka 30×30 mm, profil 25×2 mm. Z **maksymalnym obciążeniem półki 150 kg na ruszt kratowy**. Poziomy magazynowania można ustawiać co 25 mm. Wanna wychwytowa, wysokość 83 mm (pojemność regału podstawowego 37 l / dostawnego 34 l). Szybki montaż dzięki prostemu wykonaniu wtykowemu. Można stosować obustronnie.

Obciążenie pola: 1300 kg.

Opis:

Wymiary montażowe: głębokość nominalna + 36 mm.

Zastosowanie:

Do magazynowania małych pojemników. Bezpośredni odpływ wydobywających się cieczy przez ruszt kratowy w szczelnie zespawanej wannie wychwytowej.

Norma:

Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

w dostawie::

4 ruszty kratowe, 1 dno półki, 1 wanna wychwytowa.

wskazówka:

Dodatkowe ruszty kratowe są dostępne w naszym eShop pod nr 983212 rozm. 500. Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.

Opis techniczny

wysokość	2000 mm
Zakres zastosowania	Regał na substancje niebezpieczne (beczki)
Liczba półek	4
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego	1060 mm
oznaczenie producenta	Regały na małe pojemniki
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	150 kg
Regulacja wysokości co	25 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
materiał	ocynkowane
Magazynowanie	Magazynowanie substancji łatwopalnych dozwolone
Magazynowanie	Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3
Magazynowanie	Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska
Rodzaj produktu	Regał na małe pojemniki

Akcesoria

Ruszty kratowe Typ 500	983212 500
------------------------	------------