

## Regał dostawny do przechowywania małych pojemników szerokość 1 000 mm, głębokość: 500mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	983210 500
GTIN	4004514227539
Klasa artykułu	96P

### Opis

#### Wykonanie:

Ramy teowe i ruszt kratowy ocynkowane, oczka 30×30 mm, profil 25×2 mm. Z **maksymalnym obciążeniem półki 150 kg na ruszt kratowy**. Poziomy magazynowania można ustawiać co 25 mm. Wanna wychwytowa, wysokość 83 mm (pojemność regału podstawowego 37 l / dostawnego 34 l). Szybki montaż dzięki prostemu wykonaniu wtykowemu. Można stosować obustronnie.

**Obciążenie pola: 1300 kg.**

#### Opis:

Wymiary montażowe: głębokość nominalna + 36 mm.

#### Zastosowanie:

Do magazynowania małych pojemników. Bezpośredni odpływ wydobywających się cieczy przez ruszt kratowy w szczelnie zespawanej wannie wychwytowej.

#### Norma:

Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### w dostawie::

4 ruszty kratowe, 1 dno półki, 1 wanna wychwytowa.

#### wskazówka:

Dodatkowe ruszty kratowe są dostępne w naszym eShop pod nr 983212 rozm. 500. Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.

## Opis techniczny

Zakres zastosowania	Regał na substancje niebezpieczne (beczki)
wysokość	2000 mm
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego	1006 mm
Liczba półek	4
oznaczenie producenta	Regały na małe pojemniki
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	150 kg
Regulacja wysokości co	25 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
materiał	ocynkowane
Magazynowanie	Magazynowanie substancji łatwopalnych dozwolone
Magazynowanie	Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska
Magazynowanie	Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3
Rodzaj produktu	Regał na małe pojemniki

## Akcesoria

Ruszty kratowe Typ 500	983212 500
------------------------	------------