



Automatyczna maska spawalnicza 3M™ Speedglas™ G5-02, kolor: BLACK



Dane zamówienia

Numer katalogowy	097911 BLACK
GTIN	4054596717886
Klasa artykułu	040

Opis

Wykonanie:

Automatyczna maska spawalnicza **Speedglas™ G5-02** jest wyposażona w pierwszą na świecie **wygiętą kasetę chroniącą przed olśnieniem**. Dzięki temu filtr spawalniczy dopasowuje się do zakrzywionego kształtu głowy, zapewniając tym samym **jak najszersze pole widzenia** przy **wąskiej konstrukcji maski**. **Technologia Natural Colour** zapewnia doskonale rozróżnianie barw i umożliwia maksymalną kontrolę łuku elektrycznego podczas spawania. **Stopień jasności na poziomie 2,5** umożliwia wyjątkowo warunki widoczności na potrzeby obróbki bezpośredniej. Całości dopełniają przyjazne dla użytkownika menu, **aplikacja 3M Connected Equipment** ułatwiająca konfigurację właściwych ustawień oraz typowe elementy wyposażenia Premium automatycznej maski spawalniczej 3M™ Speedglas™.

Ciemne stopnie ochrony: 8 – 12

Jasność: 2,5. Z baterią litową 3 V (żywotność 1.500 godzin).

Pole widzenia filtra spawalniczego: 76 × 150 mm:

Norma:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

w dostawie::

Automatyczna maska spawalnicza G5-02 wraz ze ściereczką do czyszczenia i torbą do przechowywania.

Czas przełączenia ze światła jasnego na ciemne: 0,1 ms

Czas przełączania ze światła ciemnego na jasne: 50 - 1000 ms

Opis techniczny

Czas przełączenia ze światła jasnego na ciemne	0,1 ms
Czas przełączania ze światła ciemnego na jasne	50 - 1000 ms
kolor	czarny
Rodzaj produktu	Maska spawalnicza

Akcesoria

Zewnętrzne szybki nakładane, zestaw 5-częściowy (odporne na zarysowania) G5-02 Typ G5-02	098011 G5-02
Szybki nakładane wewnętrzne, zestaw 2-częściowy G5-02 Typ G5-02	098013 G5-02
Osłona czołowa G5-02 Typ G5-02	098010 G5-02
Kaseta chroniąca przed olśnieniem (wraz z szybkami nakładanymi wewn. i zewn.) G5-02 Typ G5-02	098012 G5-02