

Garant**Wytaczaki szybkowymienne z węglików spiekanych, lewe, Ø chwytu DS / wielkość płytki: 8/04 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268113 8/04
GTIN	4062406583996
Klasa artykułu	21P

Opis

Wytaczaki szybkowymienne z węglików spiekanych 8/04 mmØ chwytu D_s: 8 mm

kod ISO uchwytu: E08X SDQCR/L04

Kąt ustawienia κ: 107,5 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 04T0..

minimalna Ø otworu wstępnego D_{min.}: 5,2 mm

Przesunięcie osi L₃: 2,6 mm

Opis techniczny

głębokość użytkowa T	1,1 mm
Ø chwytu D _s	8 mm
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
śruby mocujące	269028 26
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	5,2 mm
wielk. płytki	4 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 04T0..
Szerokość szyjki L ₄	4 mm
długość całkowita L	57 mm
kod ISO uchwytu	E08X SDQCR/L04
Przesunięcie osi L ₃	2,6 mm

długość główki L ₁	26 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Materiał ostrza 	HM
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące Typ 26	269028 26
-----------------------	-----------