

**Garant**
**Wytaczaki szybkowymienne z węglików spiekanych, lewe, Ø chwytu DS / wielkość płytki: 8/03 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268111 8/03
GTIN	4062406583972
Klasa artykułu	21P

**Opis**

Wytaczaki szybkowymienne z węglików spiekanych 8/03 mmØ chwytu D<sub>s</sub>: 8 mm

kod ISO uchwytu: E08X SCLCR/L03

Kąt ustawienia κ: 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 0301..

minimalna Ø otworu wstępnego D<sub>min.</sub>: 5 mm

Przesunięcie osi L<sub>3</sub>: 2,5 mm

**Opis techniczny**

wielk. płytki	3 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D <sub>min.</sub>	5 mm
długość główki L <sub>1</sub>	26 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	2,5 mm
kod ISO uchwytu	E08X SCLCR/L03
Ø chwytu D <sub>s</sub>	8 mm
długość całkowita L	57 mm
śruby mocujące	269028 13
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 0301..
Szerokość szyjki L <sub>4</sub>	4 mm

rodzaj zastosowania	lewe
Materiał ostrza &nbsp;	HM
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

---

## Akcesoria

śruby mocujące Typ 13	269028 13
-----------------------	-----------