

Garant

Wytaczaki szybkowymienne z węglików spiekanych, prawe, Ø chwytu DS / wielkość płytki: 8/04 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	268112 8/04
GTIN	4062406583989
Klasa artykułu	21P

Opis

Wytaczaki szybkowymienne z węglików spiekanych 8/04 mm Ø chwytu D_s: 8 mm
 kod ISO uchwytu: E08X SDQCR/L04
 Kąt ustawienia κ: 107,5 stopni
 pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 04T0..
 minimalna Ø otworu wstępnego D_{min.}: 5,2 mm
 Przesunięcie osi L₃: 2,6 mm

Opis techniczny

Przesunięcie osi L ₃	2,6 mm
śruby mocujące	269028 26
wielk. płytki	4 mm
Ø chwytu D _s	8 mm
głębokość użytkowa T	1,1 mm
kod ISO uchwytu	E08X SDQCR/L04
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	5,2 mm
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
długość główki L ₁	26 mm
Szerokość szyjki L ₄	4 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 04T0..

długość całkowita L	57 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Materiał ostrza 	HM
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące Typ 26	269028 26
-----------------------	-----------