

## Garant

**Wytaczaki szybkowymienne z węglików spiekanych, prawe, Ø chwytu DS / wielkość płytki: 8/04 mm**



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	268114 8/04
GTIN	4062406584009
Klasa artykułu	21P

### Opis

Wytaczaki szybkowymienne z węglików spiekanych 8/04 mmØ chwytu D<sub>s</sub>: 8 mm  
 kod ISO uchwytu: E08X SDUCR/L04  
 Kąt ustawienia κ: 93 stopni  
 pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 04T0..  
 minimalna Ø otworu wstępnego D<sub>min.</sub>: 5,6 mm  
 Przesunięcie osi L<sub>3</sub>: 3 mm

### Opis techniczny

długość główki L <sub>1</sub>	26 mm
kod ISO uchwytu	E08X SDUCR/L04
Ø chwytu D <sub>s</sub>	8 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
śruby mocujące	269028 26
minimalna Ø otworu wstępnego D <sub>min.</sub>	5,6 mm
Szerokość szyjki L <sub>4</sub>	4 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 04T0..
głębokość użytkowa T	1,5 mm
długość całkowita L	57 mm
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	3 mm

wielk. płytki	4 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Materiał ostrza &nbsp;	HM
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki