

Garant**Wytaczaki szybkowymienne z węglików spiekanych, prawe, Ø chwytu DS / wielkość płytki: 8/05 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268116 8/05
GTIN	4062406584122
Klasa artykułu	21P

Opis

Wytaczaki szybkowymienne z węglików spiekanych 8/05 mm Ø chwytu D_s: 8 mm

kod ISO uchwytu: E08X SVJCR/L05

Kąt ustawienia κ: 142 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC..0501..

minimalna Ø otworu wstępnego D_{min.}: 5,5 mm

Przesunięcie osi L₃: 2 mm

Opis techniczny

długość główki L ₁	26 mm
śruby mocujące	269028 26
kod ISO uchwytu	E08X SVJCR/L05
Kąt ustawienia κ	142 stopni
Przesunięcie osi L ₃	2 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC..0501..
Szerokość szyjki L ₄	4 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	5,5 mm
długość całkowita L	57 mm
Ø chwytu D _s	8 mm
rodzaj zastosowania	prawe

Materiał ostrza 	HM
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące Typ 26	269028 26
-----------------------	-----------