

Garant**Wytaczaki szybkowymienne z węglików spiekanych, lewe, Ø chwytu DS / wielkość płytki: 8/05 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268119 8/05
GTIN	4062406584153
Klasa artykułu	21P

Opis

Wytaczaki szybkowymienne z węglików spiekanych 8/05 mmØ chwytu D_s: 8 mm
kod ISO uchwytu: E08X SVXCR/L05
Kąt ustawienia κ: 113 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca: VC..0501..
minimalna Ø otworu wstępnego D_{min.}: 9,2 mm
Przesunięcie osi L₃: 5 mm

Opis techniczny

Szerokość szyjki L ₄	6 mm
długość całkowita L	57 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	9,2 mm
kod ISO uchwytu	E08X SVXCR/L05
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC..0501..
śruby mocujące	269028 26
Przesunięcie osi L ₃	5 mm
długość główki L ₁	26 mm
głębokość użytkowa T	3 mm
wielk. płytki	5 mm
Ø chwytu D _s	8 mm

Kąt ustawienia κ	113 stopni
rodzaj zastosowania	lewe
Materiał ostrza 	HM
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące Typ 26	269028 26
-----------------------	-----------